

COMPRESOR SECUENCIAL MARK 400



Dotación estándar MARK 400:

- Dos aplicadores de piernas 85 x 70 cm.
 - Un aplicador de brazo 75 x 52 cm.
 - Un aplicador de vientre cadera 73 x 92 a 120 cm.
 - Un extensor de cada para aplicadores de brazo y pierna que aumentan el diámetro de los aplicadores en 12cm.
- Las 6 secciones en las que se divide cada aplicador, se componen de cámaras individuales, de efecto solapado, con lo que se ejerce una compresión secuencial, sin ningún intervalo de interrupciones del miembro tratado.

- Compresor secuencial.
- Aplicadores con 6 cámaras.
- Posibilidad de conectar uno o dos aplicadores simultáneamente.
- 4 Modos distintos de aplicación del tratamiento. A, B, C y D
- Sensor de presión situado en los aplicadores.
- Gran pantalla de cristal líquido para su control.
- Selección de presión de 35 a 180mmHg
- Rango de tiempo de 0 a 99 min.
- Función Hold/Mantener de 0 a 6 seg..
- Funcion Guardar para personalizar las aplicaciones.

Especificaciones:

4 Modos de aplicación A B C y D
Control previo de la duración del tratamiento.
Duración del tratamiento ajustable entre 0 y 99 min.
Control en pantalla del ciclo preseleccionado.
Ajuste de presiones entre 35 y 180 mmHg.
Dimensiones: 370 x 390 x 190 mm.
Peso: 13 Kgs.
Voltaje: 220v AC 50/60Hz
Consumo eléctrico: 220v/0,5,50W

